



Podobné ilustraci



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1695711687
Typ	LM WO 18/34 GE
GTIN (EAN)	4008 1909 24669
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	9.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Počet na list	88	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	34 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Žlutá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	880	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	88
Velikost pole na označení	18 x 12.7 mm	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 88 Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	16 mm ²
Průřez vodiče, min.	6 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	5 mm	Šířka textového pole	17.8 mm
Výška textového pole	13 mm	Vnější prům. vodiče	5 - 7 mm
Průřez připojeného vodiče	6 - 16 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy

