


## LM WO 23/55 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1695721044</a>
Typ	LM WO 23/55 WS
GTIN (EAN)	4008190924676
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0.9055 inch
Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2.1654 inch
Čistá hmotnost	10.1 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát		
Barva materiálu podle kódu odporu	9		
Počet na list	40		
Typ tisku	prázdný		
Verze	Samolepicí		
Šířka	55 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Bílá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyesterová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet štítků v balení	400		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	40	
Velikost pole na označení	23 x 12.7 mm		
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C		

### Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	50 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	10 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	12 mm
Vnější prům. vodiče, min.	6.8 mm	Šířka textového pole	22.8 mm
Výška textového pole	12.5 mm	Vnější prům. vodiče	6.8 - 12 mm
Průřez připojeného vodiče	10 - 50 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**

