



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, Bílá
Číslo objednávky	1695731044
Typ	LM WO 25/68 WS
GTIN (EAN)	4008 190924706
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	68 mm	Šířka (v palcích)	2.6772 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Počet na list	28	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	68 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	280	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	28
Velikost pole na označení	25 x 17 mm	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 28 Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	14.3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8.2 mm	Šířka textového pole	25.4 mm
Výška textového pole	17 mm	Vnější prům. vodiče	8.2 - 14.3 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 70 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy

