



Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 19 x 19 mm, Plast, 80 N
Číslo objednávky	1697950000
Typ	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008 190883027
Množství	7500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0.748 inch
Délka	2 mm	Délka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	0.7 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...60 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Max. šířka stahovací pásky	3.6 mm	Odolné proti UV záření	Ano
Pro znovuotevření	Ne	Verze	Samolepicí
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	60 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Plast	Pevnost v tahu	80 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf	Průměr připevňovacího otvoru	4.1 mm

Důležitá poznámka

Informace o produktu Počet balení v krabici (kusů): 75
Počet položek v balení (kusů): 100
Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Nákresy

Rozměrový výkres

