

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Zásuvný konektor, Jmenovitý průřez: 1.5 mm ² , Zásuvné připojení Plug-in, Zelená, Zástrčka, Přímá montáž
Číslo objednávky	1698200000
Typ	STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008 19088643 1
Množství	50 items

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0.9055 inch
Výška	16.8 mm	Výška (v palcích)	0.6614 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	1.06 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Kryt konektoru, zavřené	Nutná koncová deska	Ne
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	4
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ano

Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Zelená
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Zástrčka, Přímá montáž Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne
Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1.5 mm ²	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovité DC napětí	63 V	Jmenovitý proud	4 A
Standardy	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1.83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV	Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu	1.5 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0.56 W	Závažnost znečištění	3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	Skloněný / úhlový	Délka odizolování	4 mm
Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in	Počet připojení	4
Upínací rozsah, max.	1 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm	Průřez připojení vodiče, jemně spleťaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²

STGH 4 ZRV1.5/PE GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Technické údaje**Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1.5 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²**Všeobecně**Počet pólů 4
Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984

Návod k instalaci Zástrčka, Přímá montáž

KlasifikaceETIM 8.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 15.0 27-25-03-90ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 14.0 27-25-03-90

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro kontakty DFF a ZRV od společnosti Weidmüller



Krimpovací nástroje pro soustružený/lisovaný kontakt

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF DFF	Verze
Číslo	9014140000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.22mm ² , 2.5mm ² , B krimpování
GTIN (EAN)	4008190297305	
Množství	1 ST	
Typ	HTF ZRV	Verze
Číslo	9014840000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.2mm ² ,
objednávky		1mm ² , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4008190949969	
Množství	1 ST	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo	1805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo	1805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ST	

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERWZ ZRV1.5	Verze
Číslo objednávky	1705350000	Nářadí, Nástroj na uvolnění
GTIN (EAN)	4008190320386	
Množství	1 ST	