

**SKMU PG29-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 29, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	<a href="#">1698230000</a>
Typ	SKMU PG29-K GR
GTIN (EAN)	4008190884765
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	7 mm	Výška (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	6.9 g		

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	53.13 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	46 mm
Tloušťka	7.00 mm	Kabelová průchodka	PG 29
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Vnější závit	PG 29
Vnitřní závit	PG 29	Délka závitu	7 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Nákresy**

