

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 25 x 25 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1700530001
Typ	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190896195
Množství	10 items

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.002 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0.9842 inch
Čistá hmotnost	2.99 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -29...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Verze	Samolepicí		
Šířka	25 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C		
Barevný	Žlutá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Barva tisku	černá		
Tištěné znaky	Symboly		
Počet štítků v balení	140		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	14	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 14 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C		
Výtisk	Blesk v trojúhelníku		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

