


## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 50 x 50 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1700540001</a>
Typ	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Množství	10 items

## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.002 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	50 mm	Šířka (v palcích)	1.9685 inch
Čistá hmotnost	3.87 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -29...80 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Verze	Samolepicí		
Šířka	50 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C		
Barevný	Žlutá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Barva tisku	černá		
Tištěné znaky	Symboly		
Počet štítků v balení	70		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	7	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 7 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C		
Výtisk	Blesk v trojúhelníku		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

