

DFFC .5-1.0 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Krimpovací kontakt (svorka), 1.5 mm ²
Číslo objednávky	1705320000
Typ	DFFC .5-1.0 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008 190948566
Množství	500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.22 g

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C Provozní teplota 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro přidržení 0,5...1,0 mm²

Údaje materiálu

Základní materiál Plast Provedení povrchu pocínované
Barevný Stříbrná

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 1.5 mm² Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0.56 W

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 6 mm Typ připojení Nalisovaný kontakt
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1 mm² Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1 mm²

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu pocínované

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04