

SERV-P. DIAM16 N BL/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	16 mm	Výška (v palcích)	0.6299 inch
Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0.6299 inch
Čistá hmotnost	35.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -45...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	6		
Počet na list	20		
Verze	Samolepicí		
Šířka	16 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-45 °C		
Barevný	Modrá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Tištěné znaky	Velká písmena		
Počet štítků v balení	200		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	20	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 20 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-45...80 °C		
Výtisk	N		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		