


**BLC 5.08/03/180BR BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Konektory samice se systémem připojení krimpování.  
Tyto konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°, Nalisované připojení, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box
Číslo objednávky	<a href="#">1712120000</a>
Typ	BLC 5.08/03/180BR BK BX
GTIN (EAN)	4008190935139
Množství	100 items
Údaje výrobku	IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Balení	Box

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E60693

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.9646 inch
Výška	10.1 mm	Výška (v palcích)	0.3976 inch
Šířka	17.24 mm	Šířka (v palcích)	0.6787 inch
Čistá hmotnost	1.89 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Systémové parametry

Skupina produktů	OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08	Typ připojení	Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče	Nalisované připojení	Rozteč v mm (P)	5.08 mm
Rozteč v palcích (P)	0.200 "	Směr výstupu vodiče	180°
Počet pólů	3	L1 v mm	10.16 mm
L1 v palcích	0.400 "	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Jmenovitý průřez	2.5 mm <sup>2</sup>
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečně před dotykem prstů	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Stupeň krytí	IP20	Objemový odpor	≤5 mΩ
Může být kódováno	Ano	Délka odizolování	5 mm
Cykly zapojování	25	Zásuvná síla / pól, max.	8.5 N
Tažná síla / pól, max.	6.5 N		

## Balení

Balení	Box	Délka VPE	131.00 mm
Šířka VPE	105.00 mm	Výška VPE	67.00 mm

## Typové testy

Test: Trvanlivost značení	Standard	koncept DIN VDE 0627, oddíl 6.2.2 / 09.91, DIN IEC 512, část 7, oddíl 5 / 05.94
	Test	trvanlivost
	Vyhodnocení	vyhovělo

## Údaje o materiálu

Izolační materiál	PBT GF	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Komparativní index sledování (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	Slitina

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Struktura vrstev kontaktu konektoru	4...8 µm Sn hot-dip tinned	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

### Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.	0.22 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Pružné, min. H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	Pružné, max. H05(07) V-K	2.5 mm <sup>2</sup>
Referenční text	Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.		

### Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	21 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	14.5 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	18 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	12.5 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	320 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	4 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	4 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 120 A

### Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)	CSA	Č. osvědčení (CSA)	12400-374
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)	10 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)	10 A
Průřez vodiče AWG, min.	AWG 26	Průřez vodiče AWG, max.	AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

### Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)	UR	Č. osvědčení (UR)	E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)	10 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)	10 A
Průřez vodiče, AWG, min.	AWG 26	Průřez vodiče, AWG, max.	AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

### Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují

**Technické údaje**

dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

## Poznámky

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Rated cross-section depends on crimp contact used.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

### Obrázek výrobku



### Dimensional drawing



### Graph



## Příslušenství

### Bloky pro montáž na DPS



Malá součást, velký účinek:

Připínací prvky zvyšují mechanickou odolnost celého konektorového připojení pomocí

- připevnění konektoru samce k obvodové desce,
- čímž se vytvoří připojení odolné proti vibracím mezi konektory samicemi a samci

Připínací nebo předem sestavené - vždy ta pravá volba:

- Odolný, přesně sedící rybinový spoj
- Odolné kovové závitové vložky
- Vhodné pro všechny směry vývodu

Maximální stabilita, minimální námaha:

- Extrémní odolnost pro časté připínání
- Kompletní řada pro jednoduchý výběr

Výsledek: pájené body, kontakty a celkový modul jsou odolnější proti mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a zatížení tahem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLA BB 12R SW	Verze
Číslo	<a href="#">1626880000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Montážní blok, černá,
objednávky		Počet pólů: 0
GTIN (EAN)	4008190198213	
Množství	100 ST	
Typ	SLA BB 12R OR	Verze
Číslo	<a href="#">1593450000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Montážní blok, Oranžová,
objednávky		Počet pólů: 0
GTIN (EAN)	4008190122164	
Množství	100 ST	
Typ	SLA BB 11R SW	Verze
Číslo	<a href="#">1692340000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Montážní blok, černá,
objednávky		Počet pólů: 0
GTIN (EAN)	4008190864965	
Množství	20 ST	
Typ	SLA BB 11R OR	Verze
Číslo	<a href="#">1604120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Montážní blok, Oranžová,
objednávky		Počet pólů: 0
GTIN (EAN)	4008190182977	
Množství	20 ST	

### Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokové zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokové zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné.

Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1545710000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá,
objednávky		Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
Množství	50 ST	
Typ	BLZ/SL KO OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1573010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,
objednávky		Oranžová, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
Množství	100 ST	

### Krimpané kontakty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	DFFC 0.22-0.35 SN 3000	Verze
Číslo	<a href="#">1604230000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Kontakt,
objednávky		pocínované, Max. upínací rozsah : 0.35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190117498	
Množství	3000 ST	
Typ	DFFC 0.22-0.35 SN E	Verze
Číslo	<a href="#">1604250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Kontakt,
objednávky		pocínované, Max. upínací rozsah : 0.35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190042905	
Množství	250 ST	
Typ	DFFC 0.5-1.0 SN 3000	Verze
Číslo	<a href="#">1480000000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Kontakt,
objednávky		pocínované, Max. upínací rozsah : 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190179175	
Množství	3000 ST	
Typ	DFFC 0.5-1.0 SN E	Verze
Číslo	<a href="#">1567060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Kontakt,
objednávky		pocínované, Max. upínací rozsah : 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190166991	
Množství	250 ST	
Typ	DFFC 1.5-2.5 SN 2500	Verze
Číslo	<a href="#">1480100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Kontakt,
objednávky		pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190100414	
Množství	2500 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	DFFC 1.5-2.5 SN E	Verze
Číslo	<a href="#">1567070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Kontakt, pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190059071	
Množství	250 ST	

### ... pro kontakty DFF a ZRV od společnosti Weidmüller



Krimpovací nástroje pro soustružený/lisovaný kontakt

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářázkou pro přesné polohování kontaktů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF DFF	Verze
Číslo	<a href="#">9014140000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190297305	
Množství	1 ST	

### Pomocné nástroje



Inteligentnější. Efektivnější. Rychlejší.

Další nástroje zjednodušují proces připojování a nastavování připojovacích komponentů:

- Montážní bloky pro konektory samice s kontakty IDC (typ BL-IDC) lze použít ve strojích jako lis s lomenou pákou. Všechny vodiče jsou připojeny najednou.
  - Odemykácí a rozpojovací nástroje rozebírají krimpované kontakty v zásuvných krimpovacích konektorech (typ BLC & BLAC)
  - Provozní páčky otevírají jednotlivé body svěru na zásuvných konektorech s svorkou s tažnou pružinou
- Pro lepší a rychlejší postup práce  
Výsledek: efektivní a profesionální postup práce.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DFFC EW2	Verze
Číslo	<a href="#">1803790000</a>	PCB plug-in connector
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248259311	
Množství	10 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SLDF 5.08



Konektor samec pro montáž skrz panel s volitelnou zamykací funkcí. Vnitřní připojení jako jsou plochá lopatka nebo pájený spoj. Tyto konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1635750000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s plochým břitem, Pájené připojení, Box
GTIN (EAN)	4008190264185	
Množství	48 ST	
Typ	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1599140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s plochým břitem, Pájené připojení, Box
GTIN (EAN)	4008190077853	
Množství	48 ST	

### SL 5.08/135



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/135 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1603070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190089412	135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.08/135B




Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednáací údaje

Typ	SL 5.08/03/135B 3.2SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1605540000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190097059	pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box

### SL 5.08/180



Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednáací údaje

Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1517310000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190192990	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1517360000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190057077	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.08/180B




Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1519660000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190110024	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	108 ST	Box

### SL 5.08/90




Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1508160000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190028879	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08/90B



Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Protikus

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1510460000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190054892	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## SL 5.08HC/180




Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08HC/03/180 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1148110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248934225	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08HC/03/180 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1146340000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248932559	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## SL 5.08HC/180B



Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN...	Verze
Číslo	<a href="#">1149430000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4032248935123	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

Typ	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN...	Verze
Číslo	<a href="#">1147330000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4032248933099	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box

## SL 5.08HC/180G




Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN...	Verze
Číslo	<a href="#">1148670000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248933945	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN...	Verze
Číslo	<a href="#">1146750000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248108671	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## SL 5.08HC/90



Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08HC/03/90 3.2SN B...	Verze
Číslo	<a href="#">1155040000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4050118050806	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08HC/03/90 3.2SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1146740000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4050118051490	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	


## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.08HC/90B




Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1155590000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4050118050349	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1148070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4050118051032	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08HC/90G



Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08HC/03/90G 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1155330000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4050118050578	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08HC/03/90G 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1147310000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4050118051261	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SLDV 5.08/180




Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLD 5.08V/06/180 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1725660000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 6,
GTIN (EAN)	4032248061952	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

### SLDV 5.08/180B



Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLD 5.08V/06/180B 3.2SN...	Verze
Číslo	<a href="#">1726750000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4032248062638	pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	50 ST	Box

### SLDV 5.08/90



Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SLD 5.08V/06/90 3.2 SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1725180000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,
GTIN (EAN)	4032248060580	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

## SLDV 5.08/90B




Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SLD 5.08V/06/90B 3.2 SN...	Verze
Číslo	<a href="#">1726290000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4032248061266	pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

## SL-SMT 5.08/180 Box



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1775572001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248157556	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 3....	Verze
Číslo	<a href="#">1837990000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248348053	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	


## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/180 Tape



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1821110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248319756	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

### SL-SMT 5.08/180G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775932001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248158928	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1838220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248348282	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/180G Tape




Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775934001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248160112	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

### SL-SMT 5.08/270GH Box



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/270GH ...	Verze
Číslo	<a href="#">1877010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248467525	270°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/270GH ...	Verze
Číslo	<a href="#">1877380000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248468010	270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	


## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/270GH Tape




Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/270GH ...	Verze
Číslo	<a href="#">1877600000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248468195	270°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	335 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/270GH ...	Verze
Číslo	<a href="#">1877820000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248468478	270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	335 ST	

### SL-SMT 5.08/270GL Box



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/270GL ...	Verze
Číslo	<a href="#">1877490000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248468119	270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/270GL Tape



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/270GL ...	Verze
Číslo	<a href="#">1877750000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248467907	270°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Verze
Číslo	<a href="#">1774772001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248155705	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...	Verze
Číslo	<a href="#">1779960000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165285	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Verze
Číslo	<a href="#">1821170000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248319817	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1775012001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248156030	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3....	Verze
Číslo	<a href="#">1780190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165513	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08HC/90G Tape




Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775014001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248167739	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	
Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1272720000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4050118061789	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SLF 5.08/180 SN



Konektor samec s PUSH IN připojením a rovným vývodem, použití s BLF 5.08HC jako aplikace vodič-vodič pro panelové průchodky. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLF 5.08/03/180 SN BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1335570000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4050118139105	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	120 ST	
Typ	SLF 5.08/03/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1335340000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4050118138566	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	120 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SLF 5.08/180B SN



Konektor samec s PUSH IN připojením a rovným vývodem, použití s BLF 5,08HC jako aplikace vodič-vodič pro panelové průchodky. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLF 5.08/03/180B SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1335790000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4050118140163	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	108 ST	
Typ	SLF 5.08/03/180B SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1335450000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4050118138658	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	108 ST	

### SLF 5.08/180DF SN



Konektor samec s PUSH IN připojením a rovným vývodem, použití s BLF 5,08HC jako aplikace vodič-vodič pro panelové průchodky. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLF 5.08/03/180DF SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1353590000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4050118156362	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	42 ST	

## BLC 5.08/03/180BR BK BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### SLT 5.08/180DF SN

Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.




#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLT 5.08/03/180DF SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1353370000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4050118155853	
Množství	42 ST	

### SLT 5.08B

Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.




#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLT 5.08/03/180B SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1611720000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190192600	
Množství	100 ST	

### SLS 5.08/180 SN

Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.



## BLC 5.08/03/180BR BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1627100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190199616	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	120 ST	

### SLS 5.08/180B




Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180B SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1627250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190199760	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	108 ST	

### SLS 5.08/180DF SN



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180DF SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1353480000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4050118156164	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	42 ST	