



Podobné ilustraci



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1712491687
Typ	LM WO 25/140 GE
GTIN (EAN)	4008190947125
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	9.15 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Počet na list	16		
Typ tisku	prázdný		
Verze	Samolepicí		
Šířka	140 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyesterová fólie		
Tištěné znaky	bez		
Počet štítků v balení	160		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	16	
Velikost pole na označení	25 x 26 mm		
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 16 Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	150 mm ²
Průřez vodiče, min.	70 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	36.4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	16.2 mm	Šířka textového pole	25 mm
Výška textového pole	26 mm	Vnější prům. vodiče	16.2 - 36.4 mm
Průřez připojeného vodiče	70 - 150 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy

