



Podobné ilustraci

### WSM malé desky

- Materiál z nerezové oceli odolný proti kyselinám
- Ražené znaky jsou po natření stále čitelné
- Také k dispozici s vlastním potiskem, raženým na držáku
- Obsah každého WSM Service Boxu, 40 kusů od každého: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ;, ~, =, ü, uzemnění, nula. 200 ocelových vázacích pásků (200 mm). 30 nerezových držáků, 48 mm a 60 mm; 20 ocelových držáků, 84 mm; a 10 ocelových držáků, 108 mm a 288 mm

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 5.5 x 9.9 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1712500003</a>  |
| Typ              | WSM 10 3  |
| GTIN (EAN)       | 4008190947217   |
| Množství         | 200 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0118 inch |
| Výška          | 5.5 mm | Výška (v palcích)   | 0.2165 inch |
| Šířka          | 9.9 mm | Šířka (v palcích)   | 0.3898 inch |
| Čistá hmotnost | 0.13 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty 500 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 0  |                |
| Orientace tisku                   | vodorovný                                      |                |
| Typ tisku                         | Standardně                                     |                |
| Šířka                             | 9.9 mm   |                |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 500 °C   |                |
| Barevný                           | Stříbrná                                       |                |
| Halogen                           | Ne   |                |
| Základní materiál                 | Nerezavějící ocel 1.4404                       |                |
| Tištěné znaky                     | Číslo  |                |
| Počet značek v balení             | Forma napájení                                 | Díl komponentu |
| Počet značek na kombinaci         | 1 Component part = Conductor and cable markers |                |
| Rozsah provozní teploty           | 500 °C   |                |
| Výtisk                            | 3  |                |

## Označení vodičů a kabelů

|                     |                    |                           |                          |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Halogen             | Ne                 | Průřez vodiče, max.       | 500 mm <sup>2</sup>      |
| Průřez vodiče, min. | 16 mm <sup>2</sup> | Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### Nerezová ocel



Řada Weidmüller nerezová ocel obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásek pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 316,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ        | SCT 4.6/838                | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699940000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 838 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |
| Typ        | SCT 4.6/679                | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699930000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 679 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |
| Typ        | SCT 4.6/520                | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699920000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 520 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |
| Typ        | SCT 4.6/360 C              | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699910000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 360 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |
| Typ        | SCT 4.6/266 C              | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699900000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 266 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |
| Typ        | SCT 4.6/201 C              | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699810000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 201 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |
| Typ        | SCT 4.6/127 C              | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1699800000</a> |       | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 127 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky |                            |       | N  |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              |       |  |
| Množství   | 100 ST                     |       |  |

## Příslušenství

### Držák



WSM je kompletní systém značení kabelů, vodičů, trubek a komponentů - nabízí trvalé značení v prostředí, ve kterém jiné značky nevydrží. Tato řada produktů se skládá ze značících desek, držáků a nerezových vázacích pásků - k dispozici jednotlivě nebo dohromady v sadách WSM Set a Service Box.

Výhody:

- Odolné, ražené znaky zajišťující maximální čitelnost
- Odolné proti horku, zimě, korozi, kyselinám, chemikáliím, ohni, atd.
- Jednotlivé a víceznakové značky lze také skombinovat
- Rychlá instalace
- Ideální pro venkovní použití
- Rychlé upnutí vázacími pásky

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WSMH 84MM                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1774520000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, |
| objednávky |                            | Stříbrná   |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315             |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |
| Typ        | WSMH 60MM                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1774510000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, |
| objednávky |                            | Stříbrná   |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308             |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |
| Typ        | WSMH 48MM                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1774500000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, |
| objednávky |                            | Stříbrná   |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292             |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |
| Typ        | WSMH 288MM                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1774490000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 288 x 11    |
| objednávky |                            | mm, Stříbrná   |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285             |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |
| Typ        | WSMH 108MM                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1774530000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 108 x 11    |
| objednávky |                            | mm, Stříbrná   |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322             |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |

## Příslušenství

### Nástroje pro vázací pásy



### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |   |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ                 | WSM TOOL AUTOMATIK         | Verze   |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1774470000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 180 x 275 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN)          | 4032248149261              |   |
| Množství            | 1 ST                       |   |
| Typ                 | WSM TOOL MANUELL           | Verze   |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1774480000</a> | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 210 x 220 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN)          | 4032248149278              |   |
| Množství            | 1 ST                       |   |