

WSM 10 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

WSM malé desky

- Materiál z nerezové oceli odolný proti kyselinám
- Ražené znaky jsou po natření stále čitelné
- Také k dispozici s vlastním potiskem, raženým na držáku
- Obsah každého WSM Service Boxu, 40 kusů od každého: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ;, ~, =, ü, uzemnění, nula. 200 ocelových vázacích pásků (200 mm). 30 nerezových držáků, 48 mm a 60 mm; 20 ocelových držáků, 84 mm; a 10 ocelových držáků, 108 mm a 288 mm

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 5.5 x 9.9 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1712501671 |
| Typ | WSM 10 R |
| GTIN (EAN) | 4008190947453 |
| Množství | 200 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0118 inch |
| Výška | 5.5 mm | Výška (v palcích) | 0.2165 inch |
| Šířka | 9.9 mm | Šířka (v palcích) | 0.3898 inch |
| Čistá hmotnost | 0.13 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty | 500 °C |
|-------------------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Orientace tisku | vodorovný | |
| Typ tisku | Standardně | |
| Šířka | 9.9 mm | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 500 °C | |
| Barevný | Stříbrná | |
| Halogen | Ne | |
| Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 | |
| Tištěné znaky | Velká písmena | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Díl komponentu |
| Počet značek na kombinaci | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Rozsah provozní teploty | 500 °C | |
| Výtisk | R | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 500 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 16 mm ² | Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nerezová ocel



Řada Weidmüller nerezová ocel obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásek pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 316,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | SCT 4.6/838 | Verze | |
| Číslo | 1699940000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 838 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | | |
| Množství | 100 ST | | |
| Typ | SCT 4.6/679 | Verze | |
| Číslo | 1699930000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 679 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | | |
| Množství | 100 ST | | |
| Typ | SCT 4.6/520 | Verze | |
| Číslo | 1699920000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 520 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | | |
| Množství | 100 ST | | |
| Typ | SCT 4.6/360 C | Verze | |
| Číslo | 1699910000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 360 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | | |
| Množství | 100 ST | | |
| Typ | SCT 4.6/266 C | Verze | |
| Číslo | 1699900000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 266 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | | |
| Množství | 100 ST | | |
| Typ | SCT 4.6/201 C | Verze | |
| Číslo | 1699810000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 201 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | | |
| Množství | 100 ST | | |
| Typ | SCT 4.6/127 C | Verze | |
| Číslo | 1699800000 | | Kabelové vázací pásky, 4,6 x 127 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 |
| objednávky | | | N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | | |
| Množství | 100 ST | | |

WSM 10 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák



WSM je kompletní systém značení kabelů, vodičů, trubek a komponentů - nabízí trvalé značení v prostředí, ve kterém jiné značky nevydrží. Tato řada produktů se skládá ze značících desek, držáků a nerezových vázacích pásků - k dispozici jednotlivě nebo dohromady v sadách WSM Set a Service Box.

Výhody:

- Odolné, ražené znaky zajišťující maximální čitelnost
- Odolné proti horku, zimě, korozi, kyselinám, chemikáliím, ohni, atd.
- Jednotlivé a víceznakové značky lze také skombinovat
- Rychlá instalace
- Ideální pro venkovní použití
- Rychlé upnutí vázacími pásky

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WSMH 84MM | Verze |
| Číslo | 1774520000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, |
| objednávky | | Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WSMH 60MM | Verze |
| Číslo | 1774510000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, |
| objednávky | | Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WSMH 48MM | Verze |
| Číslo | 1774500000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, |
| objednávky | | Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WSMH 288MM | Verze |
| Číslo | 1774490000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, Stříbrná |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WSMH 108MM | Verze |
| Číslo | 1774530000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, Stříbrná |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | |
| Množství | 50 ST | |

WSM 10 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje pro vázací pásy



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | WSM TOOL AUTOMATIK | Verze |
| Číslo objednávky | 1774470000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 180 x 275 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | WSM TOOL MANUELL | Verze |
| Číslo objednávky | 1774480000 | Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 210 x 220 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | |
| Množství | 1 ST | |