

## VT-TM-I 12 MC NE GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Verze            | TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1714091687</a>                           |
| Typ              | VT-TM-I 12 MC NE GE                                  |
| GTIN (EAN)       | 4008190332471                                        |
| Množství         | 640 items                                            |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1.7 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0669 inch |
| Výška          | 12 mm  | Výška (v palcích)   | 0.4724 inch |
| Šířka          | 4 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.1575 inch |
| Čistá hmotnost | 0.27 g |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.002 kg CO2 eq. |

## Obecné údaje

|                                   |                                                                                             |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4                                                                                           |           |
| Počet na list                     | 64                                                                                          |           |
| Typ tisku                         | prázdný                                                                                     |           |
| Šířka                             | 4 mm                                                                                        |           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2                                                                                         |           |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 100 °C                                                                                      |           |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C                                                                                      |           |
| Barevný                           | Žlutá                                                                                       |           |
| Halogen                           | Ne                                                                                          |           |
| Základní materiál                 | Polyamid 66                                                                                 |           |
| Tištěné znaky                     | prázdné                                                                                     |           |
| Počet značek v balení             | Forma napájení                                                                              | MultiCard |
| Doporučená odvětví                | Doprava, Stroje                                                                             |           |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Insert markers                                                                |           |
| Rozsah provozní teploty           | -40...100 °C                                                                                |           |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |        |                           |             |
|---------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| Halogen                   | Ne     | Vnější prům. vodiče, max. | 16 mm       |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1.3 mm | Vnější prům. vodiče       | 1.3 - 16 mm |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**

