


## MF-WO 5/5 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem.

Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznickových údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | MultiFit, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Woertz, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">171680000</a>   |
| Typ              | MF-WO 5/5 MC NE WS  |
| GTIN (EAN)       | 4008190344443   |
| Množství         | 400 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 5 mm   | Výška (v palcích) | 0.1968 inch |
| Šířka          | 5 mm   | Šířka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Čistá hmotnost | 0.15 g |                   |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.001 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                                   |   |           |  |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9   |           |  |
| Typ tisku                         | prázdný   |           |  |
| Šířka                             | 5 mm  |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 100 °C  |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C  |           |  |
| Barevný                           | Bílá  |           |  |
| Halogen                           | Ne  |           |  |
| Základní materiál                 | Polyamid 66   |           |  |
| Tištěné znaky                     | prázdné   |           |  |
| Počet značek v balení             | Forma napájení  | MultiCard |  |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Terminal marker                             |           |  |
| Rozsah provozní teploty           | -40...100 °C  |           |  |
| Aplikace/výrobce                  | Woertz  |           |  |

## Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 5.00 mm

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Nákresy**



**Výkres**

