


KLBUE 15-32 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	1718341001
Typ	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	63.9 mm	Hloubka (v palcích)	2.5157 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	33.25 mm	Šířka (v palcích)	1.3091 inch
Čistá hmotnost	76.71 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.227 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	Montážní deska		

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Šroub

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 32 mm²

Rozměry

Délka závitu	4.8 mm	Rožteč v mm (P)	36.00 mm
--------------	--------	-----------------	----------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	32 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	32 mm
Průměr kabelu, min.	15 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	32 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	15 mm ²		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Nosná lišta	Montážní deska
-------------------	--------------	-------------	----------------

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BTWZ KLBUE	Verze	
Číslo objednávky	1742630000	Nářadí, Provozní nástroj	
GTIN (EAN)	4008190980764		
Množství	1 ST		