


## VT SF 3/12 MC NE WS V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

#### Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1718490001</a>
Typ	VT SF 3/12 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190349608
Množství	640 items

## VT SF 3/12 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.189 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	4.6 mm	Šířka (v palcích)	0.1811 inch
Čistá hmotnost	0.3 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.002 kg CO2 eq.

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9
Typ tisku	prázdný
Šířka	4.6 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Barevný	Bílá
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Velikost pole na označení	12 x 4.6 mm
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	3.7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3 mm	Vnější prům. vodiče	3 - 3.7 mm
Průřez připojeného vodiče	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Drawings**

