

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1718810000
Typ	VG 9-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352035
Množství	50 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG 9-MS68

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	24.5 mm	Výška (v palcích)	0.9646 inch
Délka	30.5 mm	Délka (v palcích)	1.2008 inch
Čistá hmotnost	27.1 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	10 mm	Vnější průměr kabelu, min.	4 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.41 mm
Halogen	Ne	Upínací rozsah, odlehčení, max.	10 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	6.5 mm	AF velikost 1	19 mm
AF velikost 2	17 mm	Velikost AF	19 mm
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG, PG 9
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Vnější závit	PG 9
Délka závitu	6 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	4.20 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6.25 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	6.25 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	4.20 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství**Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG9-MS	Verze
Číslo	1694080000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 2.8 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190872243	
Množství	100 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG9-NP	Verze
Číslo	1719550000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 9, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352813	
Množství	100 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG9-PO	Verze
Číslo objednávky	1719450000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 9, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352707	
Množství	100 ST	