

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1718860000
Typ	VG 29-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352080
Množství	25 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG 29-MS68

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Délka	43 mm	Délka (v palcích)	1.6929 inch
Čistá hmotnost	149.5 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	27 mm	Vnější průměr kabelu, min.	17 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	Upínací rozsah, odlehčení, max.	30 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	19 mm	AF velikost 1	42 mm
AF velikost 2	40 mm	Velikost AF	42 mm
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG, PG 29
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Vnější závit	PG 29
Délka závitu	8 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6.70 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10.00 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10.00 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6.70 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG29-MS	Verze
Číslo	1719210000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 29, 4 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190352431	
Množství	50 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG29-NP	Verze
Číslo	1719600000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352868	
Množství	50 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG29-PO	Verze
Číslo objednávky	1719500000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352769	
Množství	50 ST	