

SKMU EMV PG7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, PG 7, 4.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1718900000
Typ	SKMU EMV PG7
GTIN (EAN)	4008190352127
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	4.7 mm	Výška (v palcích)	0.185 inch
Čistá hmotnost	2.5 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr	17.33 mm	Stoupání závitu	1.27 mm
Halogen	Ne	AF velikost	1
Kabelová průchodka	PG 7	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	PG 7	Vnitřní závit	PG 7
Délka závitu	4.7 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

