

SKMU EMV PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, PG 11, 4.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1718920000
Typ	SKMU EMV PG11
GTIN (EAN)	4008190352141
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	4.7 mm	Výška (v palcích)	0.185 inch
Čistá hmotnost	3.84 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr	24.26 mm	Stoupání závitu	1.41 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	21 mm
Kabelová průchodka	PG 11	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	PG 11	Vnitřní závit	PG 11
Délka závitu	4.7 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

