

SKMU EMV PG29**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, PG 29, 5.7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1718960000
Typ	SKMU EMV PG29
GTIN (EAN)	4008190352189
Množství	15 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	5.7 mm	Výška (v palcích)	0.2244 inch
Čistá hmotnost	15.73 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr	47.36 mm	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	AF velikost	1
Kabelová průchodka	PG 29	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	PG 29	Vnitřní závit	PG 29
Délka závitu	5.7 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

