

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 16, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	1719140000
Typ	SKMU PG16-K SW
GTIN (EAN)	4008190352363
Množství	100 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SKMU PG16-K GR

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	0.75 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	34.65 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.41 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	30 mm
Tloušťka	6.00 mm	Kabelová průchodka	PG 16
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Vnější závit	PG 16
Vnitřní závit	PG 16	Délka závitu	6 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

