

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 29, 4 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1719210000
Typ	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Čistá hmotnost	11.7 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr	47.36 mm	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	41 mm
Tloušťka	4.00 mm	Kabelová průchodka	PG 29
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Vnější závit	PG 29
Vnitřní závit	PG 29	Délka závitu	4 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

