

SKMU PG36-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 36, 5 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1719220000
Typ	SKMU PG36-MS
GTIN (EAN)	4008190352479
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	20.5 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr	58.91 mm	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	51 mm
Tloušťka	5.00 mm	Kabelová průchodka	PG 36
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Vnější závit	PG 36
Vnitřní závit	PG 36	Délka závitu	5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

