

VP 48-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	1719260000
Typ	VP 48-K54
GTIN (EAN)	4008 190352516
Množství	5 items

VP 48-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Délka	16 mm	Délka (v palcích)	0.6299 inch
Průměr	59.3 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	11 mm	Čistá hmotnost	22.4 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Průměr hlavice	69.00 mm	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr těsnění	59.30 mm
Vnější závit	PG 48	Délka závitu	12 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

