

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 48, 10 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1719270000</a>
Typ	VP 48-MS65
GTIN (EAN)	4008190352523
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">VP 48-K54</a>

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	16 mm	Výška (v palcích)	0.6299 inch
Délka	16 mm	Délka (v palcích)	0.6299 inch
Průměr	64 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	9 mm	Čistá hmotnost	71.1 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Všeobecné informace

Průměr hlavice	64.00 mm	Těsnicí O-kroužek	NBR
Silikon	Ne	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr těsnění	59.30 mm
Těsnění	NBR	Vnější závit	PG 48
Délka závitu	10 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**

