

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 9, Polyetylén
Číslo objednávky	1719450000
Typ	GWDR PG9-PO
GTIN (EAN)	4008 190352707
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	2 mm	Výška (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	0.15 g		

Teploty

Provozní teplota	-30 °C...90 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ano	Počet vodičů	1
Vnější průměr	19 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tloušťka	2.00 mm
Kabelová průchodka	PG 9	Základní materiál	Polyetylén
Průměr těsnění	19.00 mm	Těsnění	PE-HD
Vnější závit	PG 9	Vnitřní závit	PG 9
Vnitřní průměr D2	15.20 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Nákresy

