

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Polyetylén
Číslo objednávky	1719500000
Typ	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008 190352769
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0.1181 inch
Čistá hmotnost	0.86 g		

Teploty

Provozní teplota -30 °C...90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ano	Počet vodičů	1
Vnější průměr	43.5 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tloušťka	3.00 mm
Kabelová průchodka	PG, PG 29	Základní materiál	Polyetylén
Průměr těsnění	43.50 mm	Těsnění	PE-HD
Vnější závit	PG 29	Vnitřní závit	PG 29
Vnitřní průměr D2	37.00 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Nákresy

