

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 42, Polyetylén
Číslo objednávky	<a href="#">1719520000</a>
Typ	GWDR PG42-PO
GTIN (EAN)	4008 190352783
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0.1181 inch
Čistá hmotnost	2.5 g		

## Teploty

Provozní teplota	-30 °C...90 °C
------------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Silikon	Ano	Počet vodičů	1
Vnější průměr	63 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Tloušťka	3.00 mm
Kabelová průchodka	PG 42	Základní materiál	Polyetylén
Průměr těsnění	63.00 mm	Těsnění	PE-HD
Vnější závit	PG 42	Vnitřní závit	PG 42
Vnitřní průměr D2	54.00 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Nákresy**

