

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Polyetylén |
| Číslo objednávky | 1719530000 |
| Typ | GWDR PG48-PO |
| GTIN (EAN) | 4008 190352790 |
| Množství | 5 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0.1181 inch |
| Čistá hmotnost | 3.4 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -30 °C...90 °C |
|------------------|----------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| Silikon | Ano | Počet vodičů | 1 |
| Vnější průměr | 69 mm | Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | Tloušťka | 3.00 mm |
| Kabelová průchodka | PG 48 | Základní materiál | Polyetylén |
| Průměr těsnění | 69.00 mm | Těsnění | PE-HD |
| Vnější závit | PG 48 | Vnitřní závit | PG 48 |
| Vnitřní průměr D2 | 59.30 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

Nákresy

