



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 9, Neoprén
Číslo objednávky	1719550000
Typ	GWDR PG9-NP
GTIN (EAN)	4008 190352813
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	1.2 mm	Výška (v palcích)	0.0472 inch
Čistá hmotnost	0.36 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Počet vodičů	1
Vnější průměr	21 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ano
Tloušťka	1.20 mm	Kabelová průchodka	PG 9
Základní materiál	Neoprén	Průměr těsnění	21.00 mm
Těsnění	Neoprén	Vnější závit	PG 9
Vnitřní závit	PG 9	Vnitřní průměr D2	14.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Nákresy

