

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Neopren
Číslo objednávky	1719570000
Typ	GWDR PG13,5-NP
GTIN (EAN)	4008 190352837
Množství	100 items

GWDR PG13,5-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	1.2 mm	Výška (v palcích)	0.0472 inch
Čistá hmotnost	0.54 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 100 °C
------------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Počet vodičů	1
Vnější průměr	27 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ano
Tloušťka	1.20 mm	Kabelová průchodka	PG 13,5
Základní materiál	Neoprén	Průměr těsnění	27.00 mm
Těsnění	Neoprén	Vnější závit	PG 13,5
Vnitřní závit	PG 13,5	Vnitřní průměr D2	19.50 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Nákresy

