

**GWDR PG16-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 16, Neopren
Číslo objednávky	<a href="#">1719580000</a>
Typ	GWDR PG16-NP
GTIN (EAN)	4008 190352844
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	1.2 mm	Výška (v palcích)	0.0472 inch
Čistá hmotnost	0.77 g		

## Teploty

Provozní teplota -40 °C... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Silikon	Ne	Počet vodičů	1
Vnější průměr	30 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ano
Tloušťka	1.20 mm	Kabelová průchodka	PG 16
Základní materiál	Neoprén	Průměr těsnění	30.00 mm
Těsnění	Neoprén	Vnější závit	PG 16
Vnitřní závit	PG 16	Vnitřní průměr D2	22.50 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Nákresy**

