

GWDR PG42-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 42, Neopren
Číslo objednávky	1719620000
Typ	GWDR PG42-NP
GTIN (EAN)	4008 190352882
Množství	10 items

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	1.5 mm	Výška (v palcích)	0.0591 inch
Čistá hmotnost	3.2 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Počet vodičů	1
Vnější průměr	65 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ano
Tloušťka	1.50 mm	Kabelová průchodka	PG 42
Základní materiál	Neoprén	Průměr těsnění	65.00 mm
Těsnění	Neoprén	Vnější závit	PG 42
Vnitřní závit	PG 42	Vnitřní průměr D2	54.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Drawings

