

EWS M 25X1,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	EWS (drenážní zařízení), Kompenzační prvek, M 25, 5 mm, Polyamid
Číslo objednávky	1719740000
Typ	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Množství	20 items

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0.9055 inch
Délka	23 mm	Délka (v palcích)	0.9055 inch
Čistá hmotnost	13.25 g		

Teploty

Provozní teplota -20 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	40 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
AF velikost 1	30 mm	Stupeň krytí	IP54
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Polyamid
Vnější závit	M 25	Délka závitu	5 mm
Vnitřní průměr D2	25.00 mm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	5.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5.00 Nm		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e II, II 2 GD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
--------------	------------------	--	--------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Drawings

