



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, rovný, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Číslo objednávky	1720520000
Typ	VG 21-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358730
Množství	20 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG 21-K68

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	119 mm	Výška (v palcích)	4.685 inch
Délka	130 mm	Délka (v palcích)	5.1181 inch
Čistá hmotnost	28.29 g		

Teploty

Provozní teplota -20 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	18 mm	Vnější průměr kabelu, min.	13 mm
Utahovací moment	8 Nm	Sílikon	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ano	AF velikost 1	33 mm
Velikost AF	33 mm	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	PG	Základní materiál	Polyamid 6
Těsnění	CR	Vnější závit	PG 21
Délka závitu	11 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	9.00 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	7.00 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	5.00 Nm		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E140310
---	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství**Plastové pojistné matice, šedé**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG21-K GR	Verze
Číslo	1698220000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 21, 7 mm,
objednávky		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190884758	
Množství	100 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG21-NP	Verze
Číslo	1719590000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 21, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352851	
Množství	100 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	GWDR PG21-PO	Verze
Číslo objednávky	1719490000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 21, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352752	
Množství	100 ST	