



Podobné ilustraci

SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | SwitchMark, Ochranný kryt, 12.5 x 27 mm, Transparentní |
| Číslo objednávky | <a href="#">1720580000</a>                             |
| Typ              | ETO SM 27/12,5   |
| GTIN (EAN)       | 4008190362218  |
| Množství         | 10 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.2 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.0079 inch |
| Výška          | 12.5 mm | Výška (v palcích)   | 0.4921 inch |
| Šířka          | 27 mm   | Šířka (v palcích)   | 1.063 inch  |
| Čistá hmotnost | 9.86 g  |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -20...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                                |           |  |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
| Lepidlo                       | Permanentní akrylový kopolymer |           |  |
| Počet na list                 | 100                            |           |  |
| Verze                         | Samolepicí                     |           |  |
| Šířka                         | 27 mm                          |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | HB                             |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C                          |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C                         |           |  |
| Barevný                       | Transparentní                  |           |  |
| Halogen                       | Ne                             |           |  |
| Základní materiál             | Polyesterová fólie             |           |  |
| Tištěné znaky                 | bez                            |           |  |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                 | MultiCard |  |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Protective cap   |           |  |
| Rozsah provozní teploty       | -20...80 °C                    |           |  |

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

