


BS 35II KLBUE3-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel
Číslo objednávky	1723810000
Typ	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	56.54 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Upínací konzola

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
-------------------	------	---------	----------

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Rozměry

Průměr 3 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	3 mm
---------------------	------	---------------------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		