


**BS 35II/KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel
Číslo objednávky	<a href="#">1723820000</a>
Typ	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	68.96 g

### Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Specifikace systému

Verze Upínací konzola

### Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
-------------------	------	---------	----------

### Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
--------------	---------------	---------------------------------------	-----

### Rozměry

Průměr	3 mm
--------	------

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	13.5 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
---------------------	---------	---------------------	------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		