

## HDC-KIT-HSB 06.500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RockStar® soupravy se obvykle skládají z vložky samce, vložky samice, krytu konektoru, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Společnost Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních zásuvných konektorů s metrickým nebo PG závitem, s připojením šrouby nebo systémem PUSH IN.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HSB, Instalační velikost: 6, Póly: 6, Šroubové připojení, 400 V, 35 A, tlakově litý hliník, PG 21
Číslo objednávky	<a href="#">1724000000</a>
Typ	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

596.68 g

### Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 100 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

### Obecné údaje

Provedení povrchu

Práškové lakování

Stupeň krytí

IP65

Řada

HSB

### Verze

Velikost kabelových vstupů

PG 21

Počet kabelových vstupů nahoře

0

Počet kabelových vstupů ze strany

1

Typ připojení

Šroubové připojení

Design zajišťovacího systému

Boční uzamykací svorka na dolní straně

Instalační velikost

6

Těsnění

NBR

Barva (RAL)

RAL 7035

BG

6

### Všeobecné údaje

Počet pólů

6

Typ připojení PE

Šroubové připojení

Instalační velikost

6

Kabelová průchodka

PG 21

Základní materiál

tlakově litý hliník

Řada

HSB

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)

400 V

Jmenovitý proud (DIN EN 61984)

35 A

BG

6

### Verze

Typ připojení

Šroubové připojení

Instalační velikost

6

Průřez vodiče, max.

6 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Provedení povrchu

Práškové lakování

Max. utahovací moment hlavního kontaktu

1.5 Nm

Základní materiál

tlakově litý hliník

Min. utahovací moment hlavního kontaktu

1.2 Nm

BG

6

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC-KIT-HSB 06.500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### HDC COS



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC COS 16	Verze
Číslo	<a href="#">1431000000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190052706	
Množství	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Verze
Číslo	<a href="#">1430900000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190077228	
Množství	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Verze
Číslo	<a href="#">1430800000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190176181	
Množství	1 ST	

### SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SPB-M 3	Verze
Číslo	<a href="#">1203600000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120047	
Množství	100 ST	