


LM MT300 105/148 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 148 x 105 mm, Bílá
Číslo objednávky	1724171044
Typ	LM MT300 105/148 WS
GTIN (EAN)	4008190369057
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	148 mm	Výška (v palcích)	5.8268 inch
Šířka	105 mm	Šířka (v palcích)	4.1338 inch
Čistá hmotnost	11.5 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo		
Barva materiálu podle kódu odporu	9		
Počet na list	4		
Metoda tisku	Laserový tisk		
Verze	Samolepicí		
Šířka	105 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Bílá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyester, bez obsahu PVC		
Tištěné znaky	bez		
Počet štítků v balení	40		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	4	
Schválení podle UL 969	Ano		
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 4 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C		

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

