



Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder, smršťovacích spojek a značek, které mohou být připevněny vázacím páskem.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	TM-I, Objímka x 9 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 10 - 317 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1724790000</a>
Typ	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
Množství	250 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0.7874 inch
Šířka	9 mm	Šířka (v palcích)	0.3543 inch
Čistá hmotnost	0.67 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Počet na list	50	Typ tisku	prázdný
Šířka	9 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Transparentní	Halogen	Ne
Základní materiál	PVC	Tištěné znaky	bez
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	kompatibilní tiskárna	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	150 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	317 mm
Vnější prům. vodiče, min.	10 mm	Vnější prům. vodiče	10 - 317 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 150 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		