


## VT SFX 9/24 MC NE BL V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



SlimFix X jsou značky na vodiče a kabely bez obsahu halogenů s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. SlimFix je známý a schválený typ značky v dopravním strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze            | SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, Modrá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1727740002</a>                                        |
| Typ              | VT SFX 9/24 MC NE BL V0                                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190382421                                                     |
| Množství         | 320 items                                                         |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0197 inch |
| Výška          | 24 mm  | Výška (v palcích)   | 0.9449 inch |
| Šířka          | 15 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.5906 inch |
| Čistá hmotnost | 0.47 g |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -50...120 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky           |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%             |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 0.006 kg CO2eq. |

## Obecné údaje

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 6                                                         |
| Typ tisku                         | prázdný                                                   |
| Verze                             | Instalace pomocí kabelových pásků                         |
| Šířka                             | 15 mm                                                     |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0                                                       |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 120 °C                                                    |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -50 °C                                                    |
| Barevný                           | Modrá                                                     |
| Halogen                           | Ne                                                        |
| Základní materiál                 | Polyamid 66                                               |
| Počet značek v balení             | Forma napájení MultiCard                                  |
| Velikost pole na označení         | 23.9 x 9 mm                                               |
| Doporučená odvětví                | Doprava, Stroje                                           |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                 |
| Rozsah provozní teploty           | -50...120 °C                                              |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                          |                           |                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ne                       | Průřez vodiče, max.       | 500 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup>       | Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm               |
| Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm                     | Vnější prům. vodiče       | 7 - 40 mm           |
| Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                           |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**

