

## ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
Číslo objednávky	<a href="#">1736181044</a>
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190985950
Množství	200 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.0315 inch
Výška	7 mm	Výška (v palcích)	0.2756 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0.7874 inch
Čistá hmotnost	0.52 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.003 kg CO2 eq.	

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9		
Počet na list	40		
Verze	lze zapojit		
Šířka	20 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Bílá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	PA 66		
Tištěné znaky	bez		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		
Aplikace/výrobce	Siemens Sirius 3R		
Počet na roli	40		

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství


### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHS3 K	Verze	
Číslo	<a href="#">1753480000</a>	Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: černá,	
objednávky		Samolepicí	
GTIN (EAN)	4032248014347		
Množství	50 ST		
Typ	SCHS4 K	Verze	
Číslo	<a href="#">1753460000</a>	Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: Šedá,	
objednávky		Samolepicí	
GTIN (EAN)	4032248014323		
Množství	50 ST		

### WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WKM 8/20	Verze	
Číslo	<a href="#">1753490000</a>	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Štítky na	
objednávky		vodiče a kabely, Transparentní	
GTIN (EAN)	4032248010615		
Množství	50 ST		