

ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Tyrkysová, lze zapojit |
| Číslo objednávky | 1736181696 |
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU |
| GTIN (EAN) | 4008190985967 |
| Množství | 200 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0315 inch |
| Výška | 7 mm | Výška (v palcích) | 0.2756 inch |
| Šířka | 20 mm | Šířka (v palcích) | 0.7874 inch |
| Čistá hmotnost | 0.52 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.003 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Počet na list | 40 | | |
| Verze | Ize zapojit | | |
| Šířka | 20 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Tyrkysová | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | PA 66 | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |
| Aplikace/výrobce | Siemens Sirius 3R | | |
| Počet na roli | 40 | | |


Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | SCHS3 K | Verze | |
| Číslo | 1753480000 | Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: černá, | |
| objednávky | | Samolepicí | |
| GTIN (EAN) | 4032248014347 | | |
| Množství | 50 ST | | |
| Typ | SCHS4 K | Verze | |
| Číslo | 1753460000 | Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: Šedá, | |
| objednávky | | Samolepicí | |
| GTIN (EAN) | 4032248014323 | | |
| Množství | 50 ST | | |

WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | WKM 8/20 | Verze | |
| Číslo | 1753490000 | WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Štítky na | |
| objednávky | | vodiče a kabely, Transparentní | |
| GTIN (EAN) | 4032248010615 | | |
| Množství | 50 ST | | |