

**EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 20, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1736490000</a>
Typ	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008 190963590
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	53.8 mm	Výška (v palcích)	2.1181 inch
Délka	53.8 mm	Délka (v palcích)	2.1181 inch
Čistá hmotnost	6.95 g		

## Teploty

Provozní teplota	
------------------	--

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## Všeobecné informace

Vnější průměr	28.6 mm	Tloušťka	1.50 mm
Kabelová průchodka	M 20	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 20	Vnitřní průměr D2	7.00 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	33.00 mm	Šířka, vnější rozměr C	13.00 mm

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
--------------	----------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

