

**EA-RING MS/M 75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 75, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1736550000</a>                                               |
| Typ              | EA-RING MS/M 75                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4008190963668                                                            |
| Množství         | 10 items                                                                 |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                                |
| K dispozici do   | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                   |             |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Výška          | 137.5 mm | Výška (v palcích) | 5.4134 inch |
| Délka          | 137.5 mm | Délka (v palcích) | 5.4134 inch |
| Čistá hmotnost | 42.7 g   |                   |             |

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

## Všeobecné informace

|                          |          |                        |                   |
|--------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| Vnější průměr            | 89 mm    | Tloušťka               | 1.50 mm           |
| Kabelová průchodka       | M 75     | Základní materiál      | Mosaz poniklovaná |
| Vnější závit             | M 75     | Vnitřní průměr D2      | 13.50 mm          |
| Mezera, vnitřní rozměr B | 73.00 mm | Šířka, vnější rozměr C | 40.00 mm          |

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Identifikace | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|--------------|----------------------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ETIM 10.0   | EC002317    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**Nákresy**

