

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, PVC
Číslo objednávky	1736680000
Typ	KSP EL38
GTIN (EAN)	4008190956349
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2023-07-30T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	168 mm	Výška (v palcích)	6.6142 inch
Délka	175 mm	Délka (v palcích)	6.8898 inch
Tloušťka stěny, min.	2 mm	Tloušťka stěny, max.	2 mm
Čistá hmotnost	46.1 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...70 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	41 mm
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-25 °C
Halogen	Ne	Tloušťka	2.00 mm
Základní materiál	PVC	Vnitřní průměr D2	37.00 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	95.00 mm	Tvrdost (Shore A)	65

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

